


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OBF

OBF

Copertura fibre ottiche

[mm]

200

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M3

Lunghezza sonda

[mm]

20

Lunghezza totale

[mm]

1000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiale fibra ottica

PMMA

Materiale delle testine della
fibra ottica

alluminio

Materiale rivestimento della
fibra ottica

PE

E20602



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Accessori	
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo