




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OBF
--	-----

OBF

Copertura fibre ottiche [mm]	200
------------------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M3
Lunghezza sonda [mm]	20
Lunghezza totale [mm]	600
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiale fibra ottica	PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PE

E20607



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Accessori	
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo