# E20632

## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




| | | |
|---|---|---|
| **Applicazione** | | |
| Principio di funzionamento | | Fotocellula a riflessione diretta |
| **Campo di rilevamento** | | |
| Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | | OBF |
| OBF | | |
| Portata fibre ottiche | [mm] | 70 |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...70 |
| **Dati meccanici** | | |
| Versione sonda | | diritto |
| Filettatura della sonda | | M6 |
| Lunghezza sonda | [mm] | 35 |
| Lunghezza totale | [mm] | 1000 |
| Raggio di piegatura minimo | [mm] | 30 |
| Materiale fibra ottica | | PMMA |
| Materiale delle testine della fibra ottica | | alluminio |
| Materiale rivestimento della fibra ottica | | PE |

# E20632

## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

**FT-11-E-A-M6/F2x1/1m**

| Accessori | |
|---|---|
| Accessori opzionali | Taglierino per fibra ottica:, E20600 |
| **Osservazioni** | |
| Quantità | 1 pezzo |