


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-E-A-M4R/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OBF

OBF

Copertura fibre ottiche [mm] 120

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M4
Lunghezza sonda [mm]	15
Lunghezza totale [mm]	1000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiale fibra ottica	acrilico
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PE

E20701



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-E-A-M4R/1m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo