
E20711

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione		Raggio di curvatura piccolo
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Portata fibre ottiche	[mm]	20
OBF		
Portata fibre ottiche	[mm]	25
OCF (High Power)		
Portata fibre ottiche	[mm]	170
OO50		
Portata fibre ottiche	[mm]	60
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Dati meccanici		
Peso	[g]	39,5
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	3

E20711

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
Disposizione fibre		
Diametro interno	[mm]	2 x 0,5
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE
Accessori		
Accessori opzionali		Taglierino per fibra ottica:, E20600
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo