




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080MSS0002B08



Applicazione		
Particolarità		cavo schermato
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	125,5
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH080MSS0002B08

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, nero, schermato; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato



Collegamento



Contrassegno

colori secondo DIN Colori dei fili conduttori :
47100

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
WH =	bianco
YE =	giallo
screen =	schermo