


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-A-A-M6/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OGF
--	-----

OGF

Portata fibre ottiche [mm]	15
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	25
Lunghezza totale [mm]	1000
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio

E20742



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-A-A-M6/1M

Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo