E20748

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 flessibile

Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione		Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Portata fibre ottiche	[mm]	15
OBF		
Portata fibre ottiche	[mm]	25
OCF (High Power)		
Portata fibre ottiche	[mm]	220
OO50		
Portata fibre ottiche	[mm]	60
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Dati meccanici		
Peso	[g]	34,5
Versione sonda		flessibile
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	16
Disposizione fibre		⦾
Diametro interno	[mm]	2 x 0,5
Materiali		Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE

E20748

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 2 x M4
	rondelle dentate: 2
	viti: 1 x M11
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo