




## Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-30...70
----------------------	------	----------

## Dati meccanici

Peso	[g]	45,8
Versione sonda		diritto
Lunghezza totale	[mm]	2000; (fibra attaccata su di un lato 2 x 1000 mm)
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Diametro fibra	[mm]	1
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE

## Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------