

E20772




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20606

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-30...70

Dati meccanici

Peso

[g]

46

Versione sonda

diritto

Lunghezza totale

[mm]

2000; (fibra attaccata su di un lato 4 x 1000 mm)

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Diametro fibra

[mm]

1

Materiale fibra ottica

PMMA

Materiale rivestimento della fibra ottica

PE

Osservazioni

Quantità

1 pezzo