
E20841

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-50-V-V-E4,7



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OBF; ODF; OMF
OBF		
Portata fibre ottiche	[mm]	150
ODF		
Portata fibre ottiche	[mm]	1
OMF		
Portata fibre ottiche	[mm]	175
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-58...315
Dati meccanici		
Peso	[g]	112,5
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	4,7
Lunghezza totale	[mm]	900
Disposizione fibre		◐
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

E20841

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-50-V-V-E4,7

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo