




## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Portata fibre ottiche [mm]	330
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
OOF	
Portata fibre ottiche [mm]	200
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Peso [g]	42,5
Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6

# E20051



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6

Lunghezza sonda	[mm]	25
Lunghezza totale	[mm]	600; (+20 mm)
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		Ⓢ
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC

### Accessori

Fornitura	dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox
	rondelle dentate: 2
	viti: 1 x M11

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------