




## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
OOF	
Portata fibre ottiche [mm]	200
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Peso [g]	46
Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3
Lunghezza sonda [mm]	25
Lunghezza totale [mm]	600

# E20052



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Disposizione fibre	⊕
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
<b>Accessori</b>	
Fornitura	E20105
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo