


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1/1M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

24

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Peso

[g]

41

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

1

Lunghezza sonda

[mm]

5

Lunghezza totale

[mm]

1000


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1/1M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Disposizione fibre	ⓘ
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	Fascetta di fissaggio:, E20107
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo