




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-E3



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Portata fibre ottiche [mm]	360
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Peso [g]	12,5
Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3
Lunghezza totale [mm]	26
Disposizione fibre	Ⓢ

E20078



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-E3

Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	ottone
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo