




## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/1M



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Portata fibre ottiche [mm]	320
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
OOF	
Portata fibre ottiche [mm]	200
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	40
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dati meccanici	
Peso [g]	63
Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3

# E20080



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/1M

Lunghezza totale [mm]	1000
Raggio di piegatura minimo [mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre	Ⓢ
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
<b>Accessori</b>	
Fornitura	E20102
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo