


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/1,5M



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Portata fibre ottiche [mm]	270
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	36
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	36
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dati meccanici	
Peso [g]	72,5
Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	35
Lunghezza totale [mm]	1500

# E20086



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/1,5M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre	ⓘ
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
<b>Accessori</b>	
Fornitura	dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox rondelle dentate: 2 viti: 1 x M11
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo