


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

## OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

## OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

## Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza sonda

[mm]

25

Lunghezza totale

[mm]

800

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiali

Adattatore: PPE

Materiale fibra ottica

vetro

E20095



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
| Materiale rivestimento della fibra ottica  | PVC       |
| Osservazioni                               |           |
| Quantità                                   | 1 pezzo   |