


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

1

Lunghezza sonda

[mm]

5

Lunghezza totale

[mm]

800

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiali

Adattatore: PPE

Materiale fibra ottica

vetro

E20096



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1/S 0,8m

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo