E20115


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/0,3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20055

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	40
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	40
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M6
Lunghezza sonda	[mm]	35
Lunghezza totale	[mm]	300

E20115

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6/0,3M

Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Materiali		Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo