




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6/1,5M



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	36
OOF	
Portata fibre ottiche [mm]	180
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	36
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Peso [g]	60,5
Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	25
Lunghezza totale [mm]	1500

E20136



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6/1,5M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Disposizione fibre	ⓘ
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox rondelle dentate: 2 viti: 1 x M11
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo