



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3/0,8M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20123

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!


Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza sonda

[mm]

25

Lunghezza totale

[mm]

800

**Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta**

FT-00-P-A-E3/0,8M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo