


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-M8/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

OIF

Portata fibre ottiche [mm]	70
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M8
Lunghezza totale [mm]	1000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC

E20174



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-P-A-M8/1M

Osservazioni

Quantità

1 pezzo