


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20053

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche [mm] 8

OUF

Copertura fibre ottiche [mm] 8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Dati meccanici

Versione sonda diritto

Diametro sonda [mm] 1

Lunghezza sonda [mm] 5

Lunghezza totale [mm] 600

E20175



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-V-E1

Raggio di piegatura minimo [mm]	10
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo