


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-V-M6/S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

OUF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
----------------	---------

Filettatura della sonda	M6
-------------------------	----

Lunghezza sonda [mm]	35
----------------------	----

Lunghezza totale [mm]	600
-----------------------	-----

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
---------------------------------	----

Materiali	Adattatore: ABS
-----------	-----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

E20183



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-V-M6/S

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4571 (AISI 316Ti)
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo