


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/0,15m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

## OKF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

## OUF

Portata fibre ottiche [mm]	40
----------------------------	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

## Dati meccanici

Versione sonda	diritto
----------------	---------

Diametro sonda [mm]	3
---------------------	---

Lunghezza sonda [mm]	10
----------------------	----

Lunghezza totale [mm]	150
-----------------------	-----

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
---------------------------------	----

Materiali	Adattatore: ABS
-----------	-----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

# E20185



## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-E3/0,15m

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
<b>Osservazioni</b>	
Quantità	1 pezzo