




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-R3



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OKF

OKF

Portata fibre ottiche [mm] 25

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Dati meccanici

Peso [g] 14,5

Versione sonda ad angolo; con adattatore per montaggio diretto

Lunghezza totale [mm] 24

Disposizione fibre

Materiali dado: plastica

Materiale fibra ottica vetro

Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo