




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3/1,5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	108
OUF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	108
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		ad angolo
Diametro sonda	[mm]	3
Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	1500
Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3/1,5M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	E20104
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo