




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R8/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF

OIF

Portata fibre ottiche [mm] 45

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Dati meccanici

Peso [g] 240

Versione sonda ad angolo

Diametro sonda [mm] 8

Lunghezza totale [mm] 3000

Raggio di piegatura minimo [mm] 30; (per installazione fissa)

Disposizione fibre

Materiali Adattatore: PA

Materiale fibra ottica vetro

E20248



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R8/3M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Accessori	
Fornitura	E20353
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo