


**Fibre ottiche fotocellula a barriera**

FE-00-P-A-R3

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20062

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

# No scale drawing available

**Applicazione**

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

**Campo di rilevamento**

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

**OKF**

Copertura fibre ottiche [mm]	120
------------------------------	-----

**OUF**

Copertura fibre ottiche [mm]	120
------------------------------	-----

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

**Dati meccanici**

Versione sonda	ad angolo
----------------	-----------

Lunghezza totale [mm]	600
-----------------------	-----

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
---------------------------------	----

Materiali	Adattatore: PPE
-----------	-----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
--	-----------

Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
---	-----

**Osservazioni**

Quantità	1 pezzo
----------	---------