



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-R3/S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
--	----------

OKF

Copertura fibre ottiche	[mm]	120
-------------------------	------	-----

OUF

Copertura fibre ottiche	[mm]	120
-------------------------	------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
----------------------	------	----------

Dati meccanici

Versione sonda	ad angolo
----------------	-----------

Lunghezza totale	[mm]	600
------------------	------	-----

Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
----------------------------	------	----

Materiali	Adattatore: ABS
-----------	-----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
--	-----------

Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
---	-----------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------