


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-E6/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

OIF

Portata fibre ottiche [mm]	27
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	6
Lunghezza totale [mm]	3000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio

E20272



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-E6/3M

Accessori	
Fornitura	Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo