


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-E3/2,5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Copertura fibre ottiche

[mm]

70

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza totale

[mm]

2500

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della
fibra ottica

alluminio

Materiale rivestimento della
fibra ottica

PVC

E20295



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-E3/2,5M

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo