


## Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-M6/4M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

## Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

## OIF

Copertura fibre ottiche [mm]	154
------------------------------	-----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

## Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza totale [mm]	4000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio

# E20308



**Fibre ottiche fotocellula a barriera**

FE-30-A-A-M6/4M

## Osservazioni

Quantità

1 pezzo