
E20328

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-M6/4M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OIF
OIF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	154
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M6
Lunghezza sonda	[mm]	35
Lunghezza totale	[mm]	4000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Materiali		Adattatore: PA
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio

E20328

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-M6/4M

Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo