E20345


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/1m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20347

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OIF
OIF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	100
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	3
Lunghezza totale	[mm]	1000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Materiali		Adattatore: PA
Materiale fibra ottica		vetro

E20345

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-E3/1m

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo