
E20350

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6/2,5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	28
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	28
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M6
Lunghezza sonda	[mm]	25
Lunghezza totale	[mm]	2500
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro

E20350

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-M6/2,5M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo