




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/1,5M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

36

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

36

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Peso

[g]

68,5

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

4

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

1500

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Disposizione fibre

E20351



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-R4/1,5M

Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	E20103
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo