




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3/2,5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	28
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	28
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dati meccanici	
Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3
Lunghezza sonda [mm]	25
Lunghezza totale [mm]	2500
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica	vetro

E20354



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-P-A-E3/2,5M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo