


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-R3/2,5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20129

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche

[mm]

85

OUF

Copertura fibre ottiche

[mm]

85

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Diametro sonda

[mm]

3

Lunghezza sonda

[mm]

10

Lunghezza totale

[mm]

2500

E20366



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-R3/2,5M

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo