




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-P-A-R5

Articolo in corso di dismissione



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Applicazione		Per l'installazione in applicazioni industriali
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OGF
OGF		
Portata fibre ottiche	[mm]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Peso	[g]	59,4
Versione sonda		ad angolo
Diametro sonda	[mm]	5
Lunghezza sonda	[mm]	10
Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Disposizione fibre		Ⓜ
Materiali		Adattatore: PPE

E20384



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-P-A-R5

Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	Fascetta di fissaggio:, E10221
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo