# E20388

## Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-18-P-A-R4

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




| | | |
|---|---|---|
| **Applicazione** | | |
| Principio di funzionamento | | Fotocellula a barriera |
| **Campo di rilevamento** | | |
| Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | | OGF |
| OGF | | |
| Copertura fibre ottiche | [mm] | 80 |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...80 |
| **Dati meccanici** | | |
| Peso | [g] | 63,4 |
| Versione sonda | | ad angolo |
| Diametro sonda | [mm] | 4 |
| Lunghezza sonda | [mm] | 10 |
| Lunghezza totale | [mm] | 600 |
| Raggio di piegatura minimo | [mm] | 20 |
| Disposizione fibre | | ◉ |
| Materiali | | Adattatore: PPE |
| Materiale fibra ottica | | vetro |

# E20388

## Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-18-P-A-R4

| | |
|---|---|
| Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
| Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
| **Accessori** | |
| Fornitura | E20103 |
| **Osservazioni** | |
| Quantità | 1 pezzo |