


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-E3/0.8M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

OIF

Copertura fibre ottiche [mm]	100
------------------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	3
Lunghezza totale [mm]	800
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio

E20399



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-E3/0.8M

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo