


E21010



Pressacavo

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
----------------------	------	-----------

Dati meccanici

Peso	[g]	12,2
Dimensioni	[mm]	M20 x 1,5
Definizione filettatura		M20 x 1,5
Materiali		Corpo: PA nero; Guarnizione: CR
Lunghezza	[mm]	38

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------