




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-M-V-M6/1,2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E21038

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OB5030

OB50

Portata fibre ottiche [mm] 35

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...150

Dati meccanici

Versione sonda diritto

Filettatura della sonda M6

Lunghezza totale [mm] 1200

Raggio di piegatura minimo [mm] 20

Materiale fibra ottica vetro

Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Materiale rivestimento della fibra ottica metallo silicone

Osservazioni

Quantità 1 pezzo