




## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-M-V-M6/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OB5030
--	--------

## OB50

Portata fibre ottiche [mm]	26
----------------------------	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

## Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M6
Lunghezza sonda [mm]	45
Lunghezza totale [mm]	3000
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone

# E21039



**Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta**

FT-11-M-V-M6/3M

## Osservazioni

Quantità

1 pezzo