


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-M-V-M6/5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OB5030

OB50

Portata fibre ottiche

[mm]

8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza sonda

[mm]

45

Lunghezza totale

[mm]

5000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Materiale rivestimento della fibra ottica

metallo silicone

E21040



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-M-V-M6/5M

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo