




Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-M-V-R3/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo OBF

OBF

Copertura fibre ottiche [mm] 70

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...150

Dati meccanici

Versione sonda ad angolo

Lunghezza totale [mm] 3000

Raggio di piegatura minimo [mm] 20

Materiale fibra ottica vetro

Materiale delle testine della fibra ottica 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Materiale rivestimento della fibra ottica metallo silicone

Accessori

Fornitura E20103

Osservazioni

Quantità 1 pezzo