



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-M-V-R4/1,2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OBF

OBF

Portata fibre ottiche

[mm]

35

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Lunghezza totale

[mm]

1200

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della fibra ottica

1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Materiale rivestimento della fibra ottica

metallo silicone

Accessori

Fornitura

E20103

Osservazioni

Quantità

1 pezzo