


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-11-M-V-R4/3M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

No scale drawing available

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OBF
--	-----

OBF

Portata fibre ottiche [mm]	26
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	ad angolo
Lunghezza totale [mm]	3000
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone

Accessori

Fornitura	E20103
-----------	--------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------